



81 棚・作業台



世界が認めた、安全品質

ミューファン®は繊維製品の世界的安全基準「エコテックススタンダード100」の中でも、最も厳しい基準であるClassI(乳幼児用製品)の認証を取得しています。

銀イオンで、細菌の繁殖を抑制

●純銀の糸「ミューファン®」の抗菌力は、酵母菌・カビ菌には影響しません。ご使用の状況によっては、カビが発生する場合もあります。

安全・無害な抗菌力!

銀は乳幼児の服用薬に使われるほど、安全な金属
人体に影響を与える化学薬品等も使用していないので、安心です。

※銀は水銀とは全く違う金属です。純銀であれば、アレルギー反応もないと言われています。

漂白剤・柔軟剤の使用もO.K

「純銀の糸」は特殊な構造のため、漂白剤や柔軟剤を使用しても
銀が黒ずむ心配はありません。また、洗濯を繰り返しても機能は低下しません。

※色物への漂白剤のご使用は、色落ちの原因となりますので、お止めください。

82 バス
洗浄ラック・

83 カート・台車




試験実施機関 ※1&3: (財) 日本紡績検査協会 ※2: (社) 大阪食品衛生協会

初期細菌数: 19,000個
■ 18時間培養後の結果
ミューファン使用
(残存菌数: 20個未満)
ミューファン不使用
(残存菌数: 33,000,000個)
試験実施機関: (財) 日本紡績検査協会

※この場合の抗菌・防臭機能は、細菌の繊維上の増殖を抑制することを表します。
※「ミューファン」とは、純銀をポリエステルフィルムに挟んで細く切った「純銀の糸」の登録商標です。

84 ユニフォーム



EBM ミューファン 抗菌ふきん(12枚入)

	①白	②赤	③黄	④緑	価格
330×450	3-2415-0101 8730510	3-2415-0201 8730520	3-2415-0301 8730530	3-2415-0401 8730540	¥6,800
330×700	3-2415-0102 8730310	3-2415-0202 8730320	3-2415-0302 8730330	3-2415-0402 8730340	¥10,000

材質: 綿100%・スリット糸「ミューファン®」使用

●純銀の糸「ミューファン®」の銀イオンが、生乾きのイヤな臭いも防ぎます。


拭きやすく、毛羽が立ちにくいワッフルタイプのふきんです。
抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

79 店舗備品・
インテリア


80 店舗備品・
防災用品



●半永久的に銀イオンを放出し続ける特殊構造 ●銀が黒ずむことなく、美しい輝きと機能が持続

**静電気をおさえ、
ホコリの吸い寄せも防止**

静電気を吸収しやすく、放電・除電しやすい
「純銀の糸」のチカラで、ホコリの吸い寄せを
防ぎ、パチパチやまとわりつきを緩和して作業
効率をUPします。



**EBM ミューファン 抗菌ウオッシュタオル
#170 (12枚入) 340×400**

ページコード	商品コード	価格
⑤ブルー	3-2415-0501 8324330	¥12,500
⑥イエロー	3-2415-0601 8324340	¥12,500

材質: 綿100%・スリット糸「ミューファン®」使用

●雑菌の繁殖を抑えて、いつも清潔。食器棚敷きタオルにも最適です。
吸水性と耐久性に優れ、生乾きの臭いも気になりません。
安全・安心な抗菌力は、何度洗濯を重ねても持続します。



ミューファン 抗菌フェイスタオル #220 (12枚入)

ページコード	商品コード	価格
⑦白	3-2415-0701 6484700	¥14,500
⑧赤	3-2415-0801 6484900	¥14,500
⑨紺	3-2415-0901 6485000	¥14,500
⑩茶	3-2415-1001 6485100	¥14,500
⑪緑	3-2415-1101 6485200	¥14,500

サイズ: 340×850 材質: 綿100%・スリット糸「ミューファン®」使用



ミューファン 抗菌オシボリタオル #120 (12枚入)

ページコード	商品コード	価格
⑫白	3-2415-1201 6485300	¥9,700
⑬黒	3-2415-1301 6485400	¥9,700
⑭赤	3-2415-1401 6485500	¥9,700
⑮紺	3-2415-1501 6485600	¥9,700
⑯茶	3-2415-1601 6485700	¥9,700
⑰緑	3-2415-1701 6485800	¥9,700

サイズ: 340×440 材質: 綿100%・スリット糸「ミューファン®」使用