


Catalogue No.

20604-474

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

万能スコップ

474




**ヴァイカン
HANDSCOOP 5677**

	ページコード	商品コード	価格
① グリーン	3-0474-0101	2119700	¥1,250
② ブルー	3-0474-0201	2119710	¥1,250
③ レッド	3-0474-0301	2119720	¥1,250
④ ホワイト	3-0474-0401	2119730	¥1,250
⑤ イエロー	3-0474-0501	2119740	¥1,250
⑥ オレンジ	3-0474-0601	1535100	¥1,250
⑦ パープル	3-0474-0701	1535110	¥1,250

①137 ②95 ③300
材質:ポリプロピレン 容量:500cc



商品動画は
こちら



17
ハサミ

18
野菜細工・芽取り・

19
下ごしらえ 魚介類・

20
肉類・下ごしらえ

21
エッグカッター・

22
ニンニク絞り・



**ヴァイカン
HANDSCOOP 5675**

	ページコード	商品コード	価格
⑧ グリーン	3-0474-0801	1535130	¥1,900
⑨ ブルー	3-0474-0901	1535140	¥1,900
⑩ レッド	3-0474-1001	1535150	¥1,900
⑪ ホワイト	3-0474-1101	1535160	¥1,900
⑫ イエロー	3-0474-1201	1535170	¥1,900
⑬ オレンジ	3-0474-1301	1535180	¥1,900
⑭ パープル	3-0474-1401	1535190	¥1,900
⑮ ピンク	3-0474-1501	1535600	¥1,900

①170 ②110 ③345
材質:ポリプロピレン 容量:1,000cc
●粉末や水をすくうスコップとして最適です。



商品動画は
こちら



**ヴァイカン
ラウンドスコップ
(目盛付) 5681**

	ページコード	商品コード	価格
⑯ グリーン	3-0474-1601	2119751	¥3,100
⑰ ブルー	3-0474-1701	2119761	¥3,100
⑱ レッド	3-0474-1801	2119771	¥3,100
⑲ ホワイト	3-0474-1901	2119781	¥3,100
⑳ イエロー	3-0474-2001	2119791	¥3,100
㉑ オレンジ	3-0474-2101	1535610	¥3,100
㉒ パープル	3-0474-2201	1535620	¥3,100
㉓ ピンク	3-0474-2301	1535630	¥3,100

外寸:φ155×H90 全長:290
材質:ポリプロピレン 容量:1,000cc
●粉末や液体をすくうスコップとして最適です。



商品動画は
こちら



パークインタ 金属検出機対応 HANDSCOOP

	A	B	C	赤	紺	黄	緑	価格
②④ ミニ	107×77	200		3-0474-2401 5264220	3-0474-2402 5264230	3-0474-2403 5264240	3-0474-2404 5264250	¥2,340
②⑤ 小	150×110	255		3-0474-2501 5264180	3-0474-2502 5264190	3-0474-2503 5264200	3-0474-2504 5264210	¥4,050
②⑥ 中	187×138	320		3-0474-2601 5264140	3-0474-2602 5264150	3-0474-2603 5264160	3-0474-2604 5264170	¥7,350
②⑦ 大	230×167	365		3-0474-2701 5264100	3-0474-2702 5264110	3-0474-2703 5264120	3-0474-2704 5264130	¥9,800

材質:ポリプロピレン/鉄成分
●金属検出機で検出できる樹脂製
※金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。

異物混入対策に!!



ヴァイカン MDS HANDSCOOP

	ページコード	A	B	C	商品コード	価格
②⑧ 567799	3-0474-2801	500cc	160	97	305	4224700 製造中止
②⑨ 567599	3-0474-2901	1,000cc	110	100	345	1170700 ¥2,000

材質:ポリプロピレン、酸化鉄 耐熱温度:100℃
●金属検出機に反応する素材を採用しています。
※金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。

金探
対応

15
ロート・スコップ

16
缶切・検抜