

Catalogue No.

20633-2149

2149 洗浄ラック

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



弁慶 ラック


弁慶ラックは、食器洗浄機での使用の他、保管、整理、運搬と、多目的にお使いいただけます。



グラスを送っていただければ適合するラックを確認してご連絡いたします。

フル・ハーフ サイズ早見表

1. カップ・グラスのサイズの計り方



グラス類は、A図のように各最大寸法を正確に測定してください。

2. 次に仕切りの大きさを決めます。

B図(フルサイズ、ハーフサイズ)の上にグラス類を置き、納まるワクの大きさがラックの仕切りの大きくなり、仕切り数が決まります。コーヒークップなどは、把手の部分を忘れずワク内に納めてください。

3. 次にラックの高さを決めます。

C図の底の所にグラス類の底を合わせて、高さの納まる長さを測ります。その長さがラックの有効深さになります。



洗浄時に水圧でグラスが浮き上がることがありますので、グラスの高さより有効深さが5mm程度高いラックをお選びください。



弁慶 ラックの特長

●軽くて丈夫(ポリプロピレン製)

厳選されたポリプロピレン(P.P)製で、荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性は抜群です。又、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。

●方向性がない

スタンダード型の全ての食器洗浄機にご使用できます。ラックに方向性がなく、自在にどの面からでも出し入れができます。

●スタッキングして保管

数多く積み重ねができて場所をとらず、安全に保管できます。

●組み立て自在


どのような食器にも適合します。組み立て式ですので、グラスに合わせてオーダーメイドが可能です。

●互換性


フルサイズのみ、他社メーカーのラックと互換性があるので、積み重ねが可能です。

B図

(9仕切りは152×152になります)



C図



グラスの高さを計ってください

へんてい