


Catalogue No.

20666-468

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

万能スコップ

468




**ヴァイカン
ハンドスコップ 5677**

ページコード	商品コード	価格
① グリーン	5-0468-0101 2119700	¥1,300
② ブルー	5-0468-0201 2119710	¥1,300
③ レッド	5-0468-0301 2119720	¥1,300
④ ホワイト	5-0468-0401 2119730	¥1,300
⑤ イエロー	5-0468-0501 2119740	¥1,300
⑥ オレンジ	5-0468-0601 1535100	¥1,300
⑦ パープル	5-0468-0701 1535110	¥1,300

①137 ②95 ③300
材質:ポリプロピレン 容量:500cc



商品動画は
こちら



17
ハサミ

18
野菜細工・芽取り・

19
下ごしらえ 魚介類・

20
肉類・下ごしらえ

21
エッグカタッシャー・

22
ニンニク絞り・



**ヴァイカン
ハンドスコップ 5675**

ページコード	商品コード	価格
⑧ グリーン	5-0468-0801 1535130	¥2,000
⑨ ブルー	5-0468-0901 1535140	¥2,000
⑩ レッド	5-0468-1001 1535150	¥2,000
⑪ ホワイト	5-0468-1101 1535160	¥2,000
⑫ イエロー	5-0468-1201 1535170	¥2,000
⑬ オレンジ	5-0468-1301 1535180	¥2,000
⑭ パープル	5-0468-1401 1535190	¥2,000
⑮ ピンク	5-0468-1501 1535600	¥2,000

①170 ②110 ③345
材質:ポリプロピレン 容量:1,000cc
●粉末や水をすくうスコップとして最適です。



商品動画は
こちら



**ヴァイカン
ラウンドスコップ
(目盛付) 5681**

ページコード	商品コード	価格
⑯ グリーン	5-0468-1601 2119751	¥3,250
⑰ ブルー	5-0468-1701 2119761	¥3,250
⑱ レッド	5-0468-1801 2119771	¥3,250
⑲ ホワイト	5-0468-1901 2119781	¥3,250
⑳ イエロー	5-0468-2001 2119791	¥3,250
㉑ オレンジ	5-0468-2101 1535610	¥3,250
㉒ パープル	5-0468-2201 1535620	¥3,250
㉓ ピンク	5-0468-2301 1535630	製造中止

外寸:φ155×H90 全長:290
材質:ポリプロピレン 容量:1,000cc
●粉末や液体をすくうスコップとして最適です。



商品動画は
こちら



パークインタ 金属検出機対応 ハンドスコップ

	①	②	③	赤	紺	黄	緑	価格
㉔ ミニ	107×77×200	5-0468-2401 5264220	5-0468-2402 5264230	5-0468-2403 5264240	5-0468-2404 5264250			¥2,340
㉕ 小	150×110×255	5-0468-2501 5264180	5-0468-2502 5264190	5-0468-2503 5264200	5-0468-2504 5264210			¥4,050
㉖ 中	187×138×320	5-0468-2601 5264140	5-0468-2602 5264150	5-0468-2603 5264160	5-0468-2604 5264170			¥7,350
㉗ 大	230×167×365	5-0468-2701 5264100	5-0468-2702 5264110	5-0468-2703 5264120	5-0468-2704 5264130			¥9,800

材質:ポリプロピレン/鉄成分
●金属検出機で検出できる樹脂製
※金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。

異物混入対策に!!



ヴァイカン MDS ハンドスコップ

ページコード	①	②	③	商品コード	価格
㉘ 56693	5-0468-2801	500cc	160	97 305 4224710	¥2,900
㉙ 56693	5-0468-2901	1,000cc	110 100 345	1170701	¥3,250

材質:ポリプロピレン、酸化鉄 耐熱温度:100℃
●金属検出機に反応する素材を採用しています。
※金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。

金探
対応

15
ロート・スコップ

16
缶切・栓抜