

Catalogue No.

20669-907


907 ヒートパック・竹盛器

TA: 耐熱 ABS 樹脂 竹: 竹製品 缶蓋: 酸化カルシウム

小次郎竹盛器



ヒートパックご使用方法



- ①専用容器にモーリアンヒートパックを入れます。
- ②ヒートパックに水を注ぎます。(水の量は下記参照)
- ③すぐに蓋をします。
- ④蒸し料理が完成。



210 小次郎竹盛器 若竹

8-907-1	51012520	TA 蓋	¥3,000	210×110×55mm
8-907-2	51012535	TA 親 竹ひご付	¥4,000	210×110×50mm
8-907-3	45151802	竹 長角竹ス	¥470	150×90mm



210 小次郎竹盛器 すす竹

8-907-4	51012540	TA 蓋	¥3,800	210×110×55mm
8-907-5	51012550	TA 親 竹ひご付	¥4,600	210×110×50mm
8-907-6	45151802	竹 長角竹ス	¥470	150×90mm



270 小次郎竹盛器 若竹

8-907-7	75000001	TA 蓋	¥3,800	270×110×55mm
8-907-8	75000025	TA 親 竹ひご付	¥4,700	270×110×50mm
8-907-9	75000030	竹 長角竹ス	¥550	210×90mm



270 小次郎竹盛器 すす竹

8-907-10	75003800	TA 蓋	¥4,500	270×110×55mm
8-907-11	99902820	TA 親 竹ひご付	¥5,300	270×110×50mm
8-907-12	75000030	竹 長角竹ス	¥550	210×90mm

モーリアンヒートパック(発熱剤)



ヒートパック 缶蓋

8-907-13	92982540	10g 200個入	¥26,000	63×60mm
8-907-14	92982550	15g 150個入	¥21,000	63×70mm
8-907-15	92982560	20g 125個入	¥21,000	63×80mm
8-907-16	92982570	25g 100個入	¥19,000	63×90mm
8-907-17	92982580	30g 85個入	¥18,500	63×100mm
8-907-18	92982590	35g 75個入	¥18,000	63×110mm

■発熱材にたいしての水容量

容 量	水容量
10 g	20ml
15 g	30ml
20 g	40ml
25 g	50ml
30 g	60ml
35 g	70ml

■蒸気発生時間

ヒート パック	蒸気発生 時間	加熱持続 時間	水量
15 g	約 3 分	約15分	30ml
25 g	約 5 分	約20分	50ml
35 g	約 8 分	約25分	70ml

測定条件: 気温20℃ 湿度50% 加熱袋M型使用

使用上の注意

- モーリアンヒートパックは発熱の際に、蒸気と一緒に微量の水素ガスを発生します。引火しますので絶対に火気を近づけないでください。(危険ですので固形燃料やロウソクなどとの併用は止めてください。)
- 蒸気や加熱持続時間は、あくまでも目安です。ご使用される食器や食品、環境によっても変わりますのでよく確認してご使用ください。

直運 商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。