

Catalogue No.

20674-894

グラスラック選定表 34-894

◎仕切判別

- ①グラスを逆さまにして仕切サイズ図の左下に合わせて下さい。
- ②グラスをサイズ図に置いた状態で真上から見て下さい。
(口径以外の部分が最大径になる場合があります。)
- ③グラスの外周が完全に収まる最小の正方形が仕切のサイズになります。

◎高さ判別


- ④右側にある目盛にグラス底部を合わせて下さい。
- ⑤グラスに合う目盛の1つ上の高さをご確認下さい。

○表記グラスラックの規格外グラスに関しましても対応出来る場合がございますので、お問い合わせ下さい。


■仕切サイズ選定表

109×109mm	フルサイズ	16仕切
	ハーフサイズ	8仕切
87×87mm	フルサイズ	25仕切
	ハーフサイズ	10仕切
71×71mm	フルサイズ	36仕切
	ハーフサイズ	18仕切
59×59mm	フルサイズ	49仕切


■高さ選定表 (mm)



GLASS WARE
グラス ウェア



STEM WARE
ステム ウェア



グラスの底をこの直線にあわせてください。

選
グ
ラ
ス
ラ
ッ
ク
表
ク