

Catalogue No.
20692-38

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

生産性・作業効率アップ

38

振らずにカンタン、
汚れずラクラク。



ここから補充するため
常に先入れ先出しが
できます。

FIFO BOTTLE™



すばやく作業ができる!!
ファストフードに最適!!

口部分が下側になるので、中の
ソース等が常に出やすい状態
になっています。口部分がシリ
コンになっているため、液だれ
しません。

フィオボトル ディスペンサー
▶ 関連商品：P508

くっ付かなくて、離れやすい。
ポテトサラダ作りに
大活躍のこの一本。



4連ワイヤーが
こびり付いた食材を
無駄なく集めます。



隅々まで
洗やすい!

力を入れずに、ラクラク調理。
洗いやすさも嬉しいね

粘り気の高いポテトサラダがくっ付かず、
且つ離れやすく、「混ぜる・すくう・集める・
盛り付ける」が簡単にできます。卵溶きや泡
立て、湯切りや油切り、和え物を混ぜる際
にも活躍。小さなボディに様々な機能が盛り
込まれています。

のじ 18-8
ポテッとポテサー 21 まぜ名人
▶ 関連商品：P502



動画で
チェック!



定量をブザーでお知らせ。
素早く計れるデジタルスケール

上限下限値を設定することで計量値設定範囲内か
どうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」が
付いた業務用スケール。袋づめ作業にも最適です。

タニタ デジタルスケール TL-280(片面表示)
▶ 関連商品:P752



ワンプッシュで
大さじ1&小さじ2が簡単に出来る

出したい分量の部分を押すと、約10ccまたは、15ccが
出せますので、調理する時に手間が省けます。計量筒は、
取り外して洗えますのでとても衛生的です。

さじかげん ME-400S
▶ 関連商品:P510



色分け、表示で
使い分けもしやすい!



忙しいときこそ
お待たせさせたくない

押す
だけで
定量

現場で
役立つ
裏技!!

このラインに合わせて
ポンプを押すと、15ml
抽出の目安に。
「45ml 測りたい」とき、
1プッシュ30ml + 1/2
プッシュ(ラインまで)15ml
で45ml抽出できます。



素早く次々に定量30ml抽出。
大量注文でもお客様をお待たせしません

誰でも簡単・正確に定量30ml注げます。
経験の浅いスタッフでも大丈夫!

ポンプディスペンサー 一押くん (10320)
▶ 関連商品:P1590